

SCAN-SPEAK 26W/0-00-00

CENA: **780,00** PLN

CZAS WYSYŁKI: 24 GODZINY



OPIS PRZEDMIOTU

SYSTEM Z MEMBRANĄ BIERNĄ DZIAŁA PODOBNIIE, JAK SYSTEM BAS-REFLEKS. MEMBRANA BIERNA MA PRZED E WSZYSTKIM TĘ PRZEWAGĘ, ŻE POZWALA ŁATWIEJ UZYSKAĆ ODPOWIEDNIO NISKĄ CZĘSTOTLIWOŚĆ REZONANSOWĄ SYSTEMU. W NIEKTÓRYCH PRZYPADKACH OPTYMALNIE ZESTROJONY BAS-REFLEKS WYMAGAŁBY BARDZO DŁUGIEGO TUNELU, ALBO WYMUSZAŁ OGRANICZENIE JEGO POWIERZCHNI, CO SZKODZI DYNAMICE.

MEMBRANA BIERNA 26W/0-00-00 BAZUJE NA ELEMENTACH GŁOŚNIKA SUBNISKOTONOWEGO 26W/4558T00 (Z ZEWNĄTRZ WYGLĄDA IDENTYCZNIE, CO JEST WALOREM ESTETYCZNYM) I JEST BARDZO POMOCNA PRZY REALIZACJI SYSTEMU REZONANSOWEGO BAZUJĄCEGO WŁAŚNIE NA TYM GŁOŚNIKU. DZIĘKI NIEJ MOŻNA UKŁAD ZESTROIĆ OPTYMALNIE, BEZ ŻADNYCH KOMPROMISÓW, A TAKŻE POKUSIĆ SIĘ O ZASTOSOWANIE OBJĘTOŚCI NIECO MNIEJSZEJ, NIŻ WŁAŚCIWA DLA KLASYCZNEGO BAS-REFLEKSU (Z OTWOREM) DLA TEGO GŁOŚNIKA; W OBJĘTOŚCI 30-35 LITRÓW CZĘSTOTLIWOŚĆ REZONANSOWA UKŁADU BĘDZIE WYNOŚIĆ 21-22 HZ, CO JEST NAJLEPSZĄ REKOMENDACJĄ DLA WSPÓŁPRACY Z 26W/4558T00, ALE PARAMETRY MEMBRANY BIERNEJ 26W/0-00-00 POZWOLĄ ZESTROIĆ UKŁADY REZONANSOWE DLA WIELU INNYCH GŁOŚNIKÓW NISKOTONOWYCH I SUBNISKOTONOWYCH. UWAGA - NIE NALEŻY UTOŻSAMIAĆ CZĘSTOTLIWOŚCI REZONANSOWEJ MEMBRANY BIERNEJ SWOBODNIE ZAWIESZONEJ, PODAWANEJ W KARCIE KATALOGOWEJ, Z CZĘSTOTLIWOŚCIĄ REZONANSOWĄ, JAKA ZOSTANIE USTALONA W OBUDOWIE O OKREŚLONEJ OBJĘTOŚCI; CZĘSTOTLIWOŚĆ REZONANSOWĄ OBUDOWY FB OPARTĄ NA MEMBRANIE BIERNEJ O WŁASNEJ CZĘSTOTLIWOŚCI REZONANSOWEJ FS OBLICZA SIĘ TAK SAMO, JAK CZĘSTOTLIWOŚĆ REZONANSOWĄ OBUDOWY ZAMKNIĘTEJ FC Z GŁOŚNIKIEM O WŁASNEJ CZĘSTOTLIWOŚCI REZONANSOWEJ FS; CZĘSTOTLIWOŚĆ TA (FB) POWINNA BYĆ OCZYWIŚCIE SKORELOWANA Z PARAMETRAMI ZASTOSOWANEGO GŁOŚNIKA, JAK PRZY KLASYCZNYM STROJENIU BAS-REFLEKSU.