

SCAN-SPEAK 30W/0-00-00

CENA: **780,00** PLN

CZAS WYSYŁKI: 24 GODZINY



OPIS PRZEDMIOTU

SYSTEM Z MEMBRANĄ BIERNĄ DZIAŁA PODOBNIIE, JAK SYSTEM BAS-REFLEKS. MEMBRANA BIERNA MA PRZEDE WSZYSTKIM TĘ PRZEWAGĘ, ŻE POZWALA ŁATWIEJ UZYSKAĆ ODPOWIEDNIO NISKĄ CZĘSTOTLIWOŚĆ REZONANSOWĄ SYSTEMU. W NIEKTÓRYCH PRZYPADKACH OPTYMALNIE ZESTROJONY BAS-REFLEKS WYMAGAŁBY BARDZO DŁUGIEGO TUNELU, ALBO WYMUSZAŁ OGRANICZENIE JEGO POWIERZCHNI, CO SZKODZI DYNAMICE.

MEMBRANA BIERNA 30W/0-00-00 BAZUJE NA ELEMENTACH GŁOŚNIKA SUBNISKOTONOWEGO 30W/4558T00 (Z ZEWNĄTRZ WYGLĄDA IDENTYCZNIE, CO JEST WALOREM ESTETYCZNYM) I JEST BARDZO POMOCNA PRZY REALIZACJI SYSTEMU REZONANSOWEGO BAZUJĄCEGO WŁAŚNIE NA TYM GŁOŚNIKU, JAK RÓWNIEŻ MNIEJSZYM 26W/4558T00. ZASTOSOWANIE WRAZ Z 26W/4558T00 WYMAGA OBJĘTOŚCI 35-40 LITRÓW (CZĘSTOTLIWOŚĆ REZONANSOWA FB W ZAKRESIE 23-25 HZ), ZASTOSOWANIE WRAZ Z 30W/4558T00 - ZAKRESU 40-60 LITRÓW (CZĘSTOTLIWOŚĆ REZONANSOWA FB W ZAKRESIE 20-23 HZ). DZIĘKI NIEJ MOŻNA UKŁAD ZESTROIĆ OPTYMALNIE, BEZ ŻADNYCH KOMPROMISÓW. PARAMETRY MEMBRANY BIERNEJ 30W/0-00-00 POZWOLĄ ZESTROIĆ UKŁADY REZONANSOWE DLA WIELU INNYCH, NAJBARDZIEJ WYMAGAJĄCYCH GŁOŚNIKÓW NISKOTONOWYCH I SUBNISKOTONOWYCH. UWAGA - NIE NALEŻY UTOŻSAMIAĆ CZĘSTOTLIWOŚCI REZONANSOWEJ MEMBRANY BIERNEJ SWOBODNIE ZAWIESZONEJ, PODAWANEJ W KARCIE KATALOGOWEJ, Z CZĘSTOTLIWOŚCIĄ REZONANSOWĄ, JAKA ZOSTANIE USTALONA W OBUDOWIE O OKREŚLONEJ OBJĘTOŚCI; CZĘSTOTLIWOŚĆ REZONANSOWĄ OBUDOWY FB OPARTĄ NA MEMBRANIE BIERNEJ O WŁASNEJ CZĘSTOTLIWOŚCI REZONANSOWEJ FS OBLICZA SIĘ TAK SAMO, JAK CZĘSTOTLIWOŚĆ REZONANSOWĄ OBUDOWY ZAMKNIĘTEJ FC Z GŁOŚNIKIEM O WŁASNEJ CZĘSTOTLIWOŚCI REZONANSOWEJ FS; CZĘSTOTLIWOŚĆ TA (FB) POWINNA BYĆ OCZYWIŚCIE SKORELOWANA Z PARAMETRAMI ZASTOSOWANEGO GŁOŚNIKA, JAK PRZY KLASYCZNYM STROJENIU BAS-REFLEKSU.