

SCAN-SPEAK 26W/8861T00

CENA: **1 980,00** PLN

CZAS WYSYŁKI: 24 GODZINY



OPIS PRZEDMIOTU

NA GŁOŚNIKI NISKOTONOWE SERII REVELATOR TRZEBA BYŁO POCZekać TROCHĘ DŁUŻEJ NIŻ NA NISKO-ŚREDNIOTONOWE 15-TKI I 18-TKI, ALE I W TYM PRZYPADKU SCAN-SPEAK PRZEKONAŁ, ŻE CZEKAĆ BYŁO WARTO. MODELE NISKOTONOWE NIE SĄ TYLKO POWIĘKSZONYMI WERSJAMI KONSTRUKCJI NISKO-ŚREDNIOTONOWYCH. WCIAŻ WIDAĆ KILKA ELEMENTÓW CHARAKTERYSTYCZNYCH DLA WSZYSTKICH REVELATORÓW, ALE POJAWIAJĄ SIĘ TEŻ ZUPEŁNIE NOWE, DEDYKOWANE NISKOTONOWEJ SPECJALIZACJI.

PO PIERWSZE MEMBRANY - DOSTĘPNE SĄ MODELE ZARÓWNO Z MEMBRANAMI CELULOZOWYMI, JAK I METALOWYMI. ŻADNE Z NICH NIE SĄ JUŻ NACINANE. TŁUMIENIE FAL STOJĄCYCH, KTÓREMU SŁUŻY NACINANIE, JEST WAŻNE DLA UNIKNIĘCIA REZONANSÓW W ZAKRESIE ŚREDNICH TONÓW; GŁOŚNIKI NISKOTONOWE MAJĄ BYĆ FILTROWANE NIŻEJ, A PONADTO DLA DYNAMICZNEGO PRZETWARZANIA NISKICH CZĘSTOTLIWOŚCI WAŻNA JEST SZTYWNOŚĆ MEMBRANY, KTÓREJ NACINANIE NIE SŁUŻY; Z TEGO SAMEGO POWODU NIE MA TEŻ MOWY O TAKIM NASĄCZANIU, KTÓRE BY JE ZMIĘKCZAŁO. MEMBRANY NISKOTONOWE MOGĄ BYĆ TEŻ GRUBSZE, NIEZALEŻNIE OD SZTYWNOŚCI, ODPOWIEDNIA MASA JEST POTRZEBNA DO UZYSKANIA NISKIEJ CZĘSTOTLIWOŚCI REZONANSOWEJ. PO DRUGIE CEWKA - O WIĘKSZEJ ŚREDNICY, 50-MM W GŁOŚNIKACH 22-CM I 26-CM, I ODPOWIEDNIO DŁUGA - ABY DUŻY ZAPAS UZWOJEŃ PO OBYDWU STRONACH SZCZELINY ZAPEWNIŁ LINIOWĄ PRACĘ W ZAKRESIE ± 9 MM - PONAD 50% WIĘCEJ, NIŻ WE WCZEŚNIEJSZYCH GŁOŚNIKACH NISKOTONOWYCH SERII KLASYCZNEJ. AMPLITUDA MAKSYMALNA WYNOŚI ± 14 MM. TO WYŚMIENITE OSIĄGI, JAK NA RASOWE GŁOŚNIKI NISKOTONOWE, A NIE SUBNISKOTONOWE - CZYLI GŁOŚNIKI, KTÓRE NIE OKUPUJĄ WYSOKIEJ MOCY NISKĄ EFEKTYWNOŚCIĄ I INNYMI UBOCZNYMI STRATAMI. KARKAS CEWKI WYKONANY JEST TYTANU, CO WRAZ Z JEJ WYMIARAMI ZAPEWNIŁ BARDZO DUŻĄ WYTRZYMAŁOŚĆ CIEPLNĄ, KTÓRA IDZIE A PARZE Z WYTRZYMAŁOŚCIĄ MECHANICZNĄ CAŁEGO UKŁADU DRGAJĄCEGO, STĄD TEŻ MOC RMS WYNOŚI AŻ 170 W. FUNDAMENTEM TAKICH MOŻLIWOŚCI JEST BARDZO SILNY UKŁAD MAGNETYCZNY Z SYSTEMEM SD-1, POZWALAJĄCY USTALIĆ WYSOKĄ EFEKTYWNOŚĆ I UMIARKOWANĄ WARTOŚĆ QTS, KTÓRA WRAZ Z BARDZO NISKĄ CZĘSTOTLIWOŚCIĄ REZONANSOWĄ POZWAŁA ZASTOSOWAĆ OBYDWIE 26-TKI ZARÓWNO W SYSTEMIE BAS-REFLEKS, JAK I W OBUDOWIE ZAMKNIĘTEJ. WERSJA CELULOZOWA, 26W/8861T00, GWARANTUJE NAJLEPSZE ROZCIĄGNIĘCIE CHARAKTERYSTYKI I EFEKTYWNOŚĆ O PÓŁTORA DECYBELA WYŻSZĄ NIŻ WERSJA ALUMINIOWA, ALE WYMAGA WIĘKSZEJ OBJĘTOŚCI, ZWŁASZCZA W PRZYPADKU BAS-REFLEKSU, KTÓRY DLA UTRZYMANIA DOBREJ ODPOWIEDZI IMPULSOWEJ POWINIEN MIEĆ 80-100 LITRÓW; PREMIĄ BĘDZIE FANTASTYCZNE ROZCIĄGNIĘCIE CHARAKTERYSTYKI. BARDZIEJ PRAKTYCZNE WYDAJE SIĘ JEDNAK ZASTOSOWANIE OBUDOWY ZAMKNIĘTEJ, 50-70 LITRÓW (QTC W ZAKRESIE 0,6 - 0,7), W KTÓREJ DZIĘKI BARDZO NISKIEMU STOSUNKOWI FS/QTS WCIAŻ BĘDZIE OSIĄGANA BARDZO NISKA CZĘSTOTLIWOŚĆ GRANICZNA, A ODPOWIEDŹ IMPULSOWA BĘDZIE WZOROWA.